




Barva: ■ Šedá

Upozornění k obalové jednotce (PU) a dílčímu balení (SPU):
Pokud objednáte celou obalovou jednotku, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry zabalené v krabici vhodné pro pultový prodej.
Pokud objednáte množství menší než celá obalová jednotka, obdržíte naše ekologické a udržitelné kartonové blistry bez krabice pro pultový prodej.

Informace o použitelných spojovacích svorkách najdete v popisu systému.

Přednosti:

- Snadné, rychlé a bezpečné používání
- Ihned připravené k použití, opětovně přístupné
- Bez silikonů
- Nepodléhá povinnosti označení
- Neomezená skladovatelnost
- Celkový systém sestávající z gelových krabiček a spojovacích svorek WAGO absolvoval zkoušky VDE a IPX8.

Údaje o připojení

Připojení 1	
Způsob ovládání	Aretační systém

Fyzické údaje

Šířka	57 mm / 2.244 palců
Výška	21,3 mm / 0.839 palců
Hloubka	40,1 mm / 1.579 palců

Mechanické údaje

Konstrukční řešení	Velikost 3
Způsob montáže	Neupevněná propojení
Stupeň krytí	IPX8
Vhodné	Pro spojovací svorky 6 mm²



Údaje o materiálu	
Upozornění (údaje o materiálu)	
Zde najdete informace o specifikaci materiálu	
Barva	Šedá
Materiál pouzdra	Polypropylen
Požární zatížení	0 MJ
Hmotnost	35,4 g

Požadavky na prostředí	
Okolní teplota (provoz)	-55 ... +85 °C
Okolní teplota (skladování)	0 ... +40 °C

Obchodní údaje	
ETIM 9.0	EC001170
ETIM 8.0	EC001170
PU (SPU)	24 (2) ks
Druh balení	Box
Země původu	IT
GTIN	4055144097306
Číslo celního tarifu	85389099990

Soulad produktů s ekologickými standardy	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Atesty/certifikáty		
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations
		
Schválení	Standardní	Název certifikátu
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60669	400051938
Schválení	Standardní	Název certifikátu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Ke stažení	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-1433	

Documentation					
System Description			Additional Information		
System Description	pdf	↓	Certificate	pdf	↓
207 Series Gel boxes	1156.45 KB			2308.76 KB	
System Description	pdf	↓	DLG Test Report 7438	pdf	↓
207 Series Gel boxes	1191.37 KB			1455.46 KB	

Bid Text		
207-1433	xml	↓
	3.58 KB	
207-1433	docx	↓
	20.42 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	
2D/3D Models	↓
207-1433	

Pokyny k instalaci

Instalace



Otevřete gelovou krabičku pomocí bočních západek.



Vložte zapojenou svorku do gelové krabičky.



Vložte zapojenou svorku do gelové krabičky.



Zavřete gelovou krabičku.



Zajistěte západku.



Možnost opětovného přístupu ke svorkám:

- Otevřete gelovou krabičku.
- Odstraňte gel.
- Zapojte nové součásti.



Zvedněte klopou a roztrhněte perforaci.



Zamáčkněte perforaci po stranách.



Odtrhněte víko od perforace.



Při pultovém prodeji: Ohněte zadní klopou podél přehybu, narovnejte ji a uchyťte ji ve výřezu v kartonovém obalu.



Pokud klopou nepotřebujete, odtrhněte ji od perforace.