

# ZALÉVACÍ DVOUSLOŽKOVÉ GELY A JEDNOSLOŽKOVÉ GELY



## Dvousložkový zalévací gel - MPGEL

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Doba tuhnutí	Barva	Bal./ks
	1000553	MPSG 170	Sáček (0,17 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000554	MPSG 240	Sáček (0,24 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000555	MPSG 420	Sáček (0,42 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000556	MPSG 600	Sáček (0,6 litru)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
<b>TOP</b>	1000551	MPGEL - 100	1 litr (2x láhev 0,5l)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
<b>NEW</b>	1000560	MPGEL - 50	0,5 litru (2x láhev 0,25l)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1
	1000552	MPGEL - 1000	10 litrů (2x kanystr 5l)	25,5 kV/mm	12 min.	Transparentní modrá	1

**TIP** MPgel je průhledný gel, zalitý spoj je dobře viditelný. Široký výběr balení (od 0,17 l do 10 l). Gel po vytuhnutí zůstává elastický po celou dobu životnosti.

## Dvousložkový zalévací gel - CRYSTALGEL

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Doba tuhnutí	Barva	Bal./ks
	1000558	Crystalgel MP 2200	2 litry (2x láhev 1l)	24,5 kV/mm	25 min.	Transparentní (zcela čirý gel)	1

**TIP** Crystalgel je zcela čirý gel, zalitý spoj je dobře viditelný. Crystalgel je vhodný pro zalití plošných spojů. Gel po vytuhnutí zůstává elastický po celou dobu životnosti.

## Dvousložkový zalévací gel - REPLAYGEL

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Doba tuhnutí	Barva	Bal./ks
	1000559	REPLAYGEL MP 3100	1 litr (2x láhev 0,5l)	24 kV/mm	25 min.	Transparentní	1

**TIP** Replaygel je průhledný, po vytuhnutí je lehce rozebíratelný s možností opakovaného použití.

## Jednosložkový vyplňovací gel - ONEGEL



Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Objem	Dielektrická pevnost	Hustota (ISO3219)	Barva	Bal./ks
	1000557	ONEGEL	Tuba (300 ml)	25 kV/mm	0,97 gr/lt	Transparentní	1

**TIP** Onegel je vhodný pro vyplňování již nainstalovaných a těžko dostupných krabic. Pro zalití krabic gelem použijte dvousložkový **MPGEL**

## MPGEL

- Krátká doba síťování (spojení dvou složek)
- Vynikající elektrická izolace
- Nízká viskozita (snadno se roztéká a tím zaručí rychlé a bezpečné vyplnění krabic a meziprostor)
- Rozebíratelný
- Bez data expirace
- Aplikace MPgel



## CRYSTALGEL

- Zcela čirý gel (spoj je dobře viditelný)
- Vynikající elektrická izolace
- Nízká viskozita (snadno se roztéká a tím zaručí rychlé a bezpečné vyplnění krabic a meziprostor)
- Rozebíratelný
- Bez data expirace

## REPLAYGEL

- Vynikající elektrická izolace
- Rozebíratelný
- Opakovatelně použitelný
- Bez data expirace
- Vytuhne do pružného "rosolu"

## ONEGEL

- Ihned připraveno k použití (není nutné nic míchat)
- Neteče - vyplňuje tlakem pistole
- Aplikace i ve svislé poloze
- Rozebíratelný
- Bez data expirace
- Nikdy nevytuhne (zůstává lepkavě rosolovitý)

